

# POLIETILENO

## VÁLVULAS PE

## UTILLAJE

### Válvula PE acometida



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0060032025	E32-DN25	99,29

### Raspadores



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0080000001		Consultar
PE0080000002	Repuesto	Consultar

### Maquina Electrofundición FRIAMAT



<u>Código</u>	<u>Modelo</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0090ST0001	Friamat-E	Consultar
PE0090CT0002	Friamat-T	Consultar

### Alargadera Valv. acometida



<u>Código</u>	<u>Longitud</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0061000000	500mm	Consultar

### Cortatubos



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0080000011	127	Consultar
PE0080000012	165	Consultar

### Alineadores



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0080000050	16-32	Consultar
PE0080000051	32-63	Consultar
PE0080000052	63-110	Consultar

### Vaina Inox con tapón ( 2m )



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0062000025	25	Consultar
PE0062000032	32	Consultar
PE0062000050	50	Consultar

### Cortatubo Guillotina



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0080000020	32	Consultar
PE0080000021	63	Consultar
PE0080000022	63-127	Consultar

### Redondeador



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0080000040	40	Consultar
PE0080000041	63	Consultar
PE0080000042	90	Consultar

### Tapa y marco



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0063000000	GAS NATURAL	Consultar
PE0063000001	GLP	Consultar

### Estrangulador



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0080000030	20-63	Consultar
PE0080000031	32-90	Consultar

### Recuperador



<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0080000060	40	Consultar
PE0080000061	63	Consultar
PE0080000062	90	Consultar

## VÁLVULA ACOMETIDA CUERPO Y EXTREMOS EN PE

<u>Código</u>	<u>Ø</u>	<u>P.V.R.</u>
PE0070032025	PE32	78,08
PE0070040032	PE40	90,41
PE0070063050	PE63	172,61
PE0070090080	PE90	251,37
PE0070090100	PE110	301,69
PE0070090160	PE160	885,78
PE0070090200	PE200	1.161,09

